

AVO Absteckvorrichtung

für Ihr Bearbeitungszentrum

schnell

präzise

einfach



zum Abstecken der Position von:

- Magazin zu Werkzeugwechsler
- Werkzeugwechsler zu Spindel
- Pick-Up Magazin zu Spindel


Detailinformationen finden Sie auf der Rückseite

M111400/1309@MIKSCH

MIKSCH
accelerates


AVO Absteckvorrichtung

Und so einfach geht's:



1. M1KSCH Prüfaufnahme einsetzen

2. Vorrichtungsscheibe einsetzen



3. Komponenten zusammenführen

4. Absteckbolzen abstecken

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Ausrichten des Mittenversatzes
- Ausrichten des axialen Abstandes

Weitere Informationen auf www.miksch.de

Das Produkt ist patentiert

Miksch GmbH • Reutlinger Straße 5 • 73037 Göppingen
Phone: + 49 7161 6724 - 0 • Fax: + 49 7161 14429
E-Mail: miksch@miksch.de • www.miksch.de



M111400/1309@MIKSCH